


MG-CS18(表示器タイプ) 取扱説明書

●外観と名称



【付属品】

- ・MG-CS18 本体 1 個
- ・+5V 出力 AC アダプタ 1 個

●操作方法

①付属の AC アダプタのプラグを MG-CS10NEW の右側面にある DC ジャックに差し込みます。

【注意】必ず本製品付属の AC アダプタをご使用ください。

②起動画面

電源投入後、液晶画面に起動画面を 3 秒間表示後、ウォームアップ画面を1分間表示します。



画面1 起動画面



画面2 ウォームアップ画面

③計測画面

計測値は1分間隔で更新します。

画面 3-1 と画面 3-2 の表示を 10 秒間隔で繰り返します。



画面 3-1 CO2 濃度と温度



画面 3-2 湿度と大気圧

4) 電源をオフにするには、MG-CS10NEW の右側面にある DC ジャックから AC アダプタのプラグを取り外します。


▲ 使用上の注意

- ・本製品を使用しないときは、ACアダプタを AC100V のコンセントから取り外してください。故障や漏電、感電の原因となることがあります。
- ・濡れた手で本製品に触らないでください。
- ・測定に際して、本製品が動作中の機器に巻き込まれたり、電気配線に接触することがないように、十分にご注意ください。
- ・相対湿度：85%以下、周囲温度：5～50°Cで通気性の良い環境下でお使いください。
- ・本製品は、直射日光やエアコン、加湿器など、送風が直接当たらない場所に設置してください。また、使用環境により、温度及び湿度の測定値が周囲温度及び湿度と異なる場合があります。
- ・本製品を落下させたり、水滴が付着したりしないよう、取扱には十分配慮してください。
- ・本製品の周囲には十分なスペースを確保してください。また、通気穴をふさがないようにしてください。
- ・腐食性ガスや爆発の危険のあるガスが混入した場所でのご利用は避けてください。
- ・本製品は乾いた布でふいてください。故障の原因にもなりますので、クレンザーなどの研磨剤やベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造、修理をしないでください。

● 製品仕様

大きさ/重さ	W: 104 × D: 85 × H: 44 (mm) / 190g
動作電圧範囲	+4.5～+5.5V ※付属 AC アダプタによる
動作温度・湿度範囲	+5°C～+50°C、< 85% RH(結露なきこと)
保管温度・湿度範囲	0°C～+60°C、< 90% RH(結露なきこと)
付属品	AC アダプタ(入力 AC100V/出力 DC 5V 1A)
CO2 測定方式	NDIR (非分散型赤外線吸収法)
検出ガス	CO2
検出範囲	0 ～ 5,000ppm
応答速度	120 秒
測定間隔	1 分間隔
測定精度	±(50ppm+3% 読み取り値)
温度測定範囲/精度	-40 ～ +85°C / ±3°C(Typ.)
湿度測定範囲/精度	0 ～ 100% / ±5%(Typ.)
大気圧測定範囲/精度	300 ～ 1100hPa / ±3hpa(Typ.)

お問い合わせ先



〒192-0012 東京都八王子市左入町 664-2

TEL: 042-696-1231 FAX: 042-696-1235

